


E70003



Przewód z wtykiem

ASTGH030MSS0010B03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Materiał	TPU
----------	-----

Odlewany materiał obudowy	TPU
---------------------------	-----

Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany
-------------------	--------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR; 3 x 0,25 mm²

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany




E70003



Przewód z wtykiem

ASTGH030MSS0010B03

Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
	niebieski