




Przewód łączeniowy


VVDAB031--S0015A03STAH030MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	15 x 30 x 39
Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Akcesoria		
Dostarczane elementy		śruba powierzchnia do opisu
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk		

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany






Przewód łączeniowy

VVDAB031--S0015A03STAH030MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 15 m, PUR / PVC; 2 x

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ B DIN, kątowny; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany

