


Przewód łączeniowy

VDOG F030MSS01,5A03STGH030MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Klasa ochrony		III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



E70017




Przewód łączeniowy

VDOGF030MSS01,5A03STGH030MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany

