

E70047



Przewód łączeniowy

VDOAH040MSS01,5A04STGH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 10...30 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...90

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Materiał TPU

Odlewany materiał obudowy TPU

Materiał nakrętki mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm





Przewód łączeniowy

VDOAH040MSS01,5A04STGH040MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 1,5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm

