E70077

Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAA041--S00,6A03STGH030MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	[V]	< 24 AC/DC	
Zabezpieczenie nadnapięciowe		tak; (VDR)	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90	
Ochrona		IP 67	
Dane mechaniczne			
Wymiary	[mm]	15 x 15 x 46,5	
Materiał		TPU	
Odlewany materiał obudowy		TPU	
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany	
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz		działanie	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria			
Dostarczane elementy		śruba	
		powierzchnia do opisu	
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	

E70077

Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAA041--S00,6A03STGH030MSS

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany