


Konektor płaskiego przewodu AS-i

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Artykuły alternatywne: E75005

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Wykonanie

AS-i

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...75
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	17,9
Materiał		PA
Odlewany materiał obudowy		PA

Uwagi

Uwagi	instrukcje Instalacji Najpierw odłącz część mocującą (pomarańczową) od złącza wypierającego izolację. Włóż kabel do mocowania i zamknij go ponownie. Przykręć mocowanie z powrotem złącza wypierającego izolację.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

1	po podłączeniu do żółtego płaskiego kabla AS-i
3	AS-i +
3	AS-i -
1	po podłączeniu do czarnego płaskiego kabla
1	+24V DC
3	0V

E70096



Konektor płaskiego przewodu AS-i

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA

