


Gniazdo do zarobienia

SDOGL070PLSFKPG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E70142

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	10

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...100
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	29 x 29 x 71
Materiał		PBT
Odlewany materiał obudowy		PBT
Materiał nakrętki		PBT

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

E70100



Gniazdo do zarobienia


SDOGL070PLSFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski: ...2,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 10...12 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x Rd24, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: PBT



Podłączenie

