



Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAB031--S00,6A03STGH030MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 24 AC/DC
Zabezpieczenie nadnapięciowe	tak; (VDR)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary [mm]	15 x 15 x 46,5
Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------

Akcesoria

Dostarczane elementy	śruba
	powierzchnia do opisu

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAB031--S00,6A03STGH030MSS

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ B DIN, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany

