


Przewód łączeniowy

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...36 DC
--------------------	-----	------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	15 x 15 x 42
---------	------	--------------

Materiał	TPU; PBT
----------	----------

Odlewany materiał obudowy	TPU / PBT
---------------------------	-----------

Materiał nakrętki	PBT / PA
-------------------	----------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU / PBT; Nakrętka: PBT



E70125




Przewód łączeniowy

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU / PBT; Nakrętka: PA

