


E70129



Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS




Aplikacja	
Konstrukcja	Bezhalogenu
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	< 24 AC/DC
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 67
Dane mechaniczne	
Waga [g]	138,5
Materiał	PUR
Odlewany materiał obudowy	PUR
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany
Akcesoria	
Dostarczane elementy	śruba powierzchnia do opisu
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS

Połączenie elektryczne - Gniazdo


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany

