


Gniazdo do zarobienia

SDOKL070PLSFKPG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E70142

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...100
-----------------------	------	-----------

Ochrona		IP 67
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	29 x 29 x 66
---------	------	--------------

Materiał		PBT
----------	--	-----

Odlewany materiał obudowy		PBT
---------------------------	--	-----

Materiał nakrętki		PBT
-------------------	--	-----

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------



Gniazdo do zarobienia


SDOKL070PLSFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski: ...2,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...9,5 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x Rd24, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: PBT



Podłączenie

