


Gniazdo do zarobienia

SDOKL070PLSFKPG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E70142

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
-------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...100
-----------------------	------	-----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	29 x 29 x 66
---------	------	--------------

Materiał	PBT
----------	-----

Odlewany materiał obudowy	PBT
---------------------------	-----

Materiał nakrętki	PBT
-------------------	-----

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Gniazdo do zarobienia

SDOKL070PLSFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski: ...2,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...9,5 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x Rd24, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: PBT; Styki: pozłacane



Podłączenie

