


Przewód łączeniowy

VDOAH040MSS0001A03STGH030MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



E70137




Przewód łączeniowy

VDOAH040MSS0001A03STGH030MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany

