


Gniazdo do zarobienia

SDOGL070PLSFKPG



Aplikacja

Konstrukcja

styki pozłacane

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...100

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga

[g]

49,4

Wymiary

[mm]

29 x 29 x 71

Materiał

PBT

Odlewany materiał obudowy

PBT

Materiał nakrętki

PBT

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.



Gniazdo do zarobienia


SDOGL070PLSFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski: ...2,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 10...12 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x Rd24, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: PBT; Styki: pozłacane



Podłączenie

