


E70143



Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAB031--S00,3A03STAH030VAS



Aplikacja		
Konstrukcja		Bezhalogenu
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 24 AC/DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	58,7
Wymiary	[mm]	30 x 15 x 39
Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Dostarczane elementy	śruba	
	powierzchnia do opisu	

**Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową**

VVDAB031--S00,3A03STAH030VAS



Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

**Połączenie elektryczne**Przewód: 0,3 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)**Podłączenie****Połączenie elektryczne - Gniazdo**

Konektor: 1 x zawór typ B DIN, kątowny; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

