



Przewód z wtykiem

ASTGH030MSS0001A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[M]	< 250 AC / < 300 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	15 x 15 x 42
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 1 m, PUR / PVC, kolor pomarańczowy, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - wtyk		

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



E70150



Przewód z wtykiem

ASTGH030MSS0001A03

Podłączenie

1	BN
3	BU
4	BK

BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
	niebieski