




Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAB031--S00,3A03STGH030MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny




Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 24 AC/DC
Zabezpieczenie nadnapięciowe		tak; (VDR)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Dostarczane elementy		śruba
		powierzchnia do opisu
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAB031--S00,3A03STGH030MSS

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PUR / PVC, czarny, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ B DIN, kątowny; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany

