


Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAB031--S0005A03STGH030MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 24 AC/DC
Zabezpieczenie nadnapięciowe		tak; (VDR)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
-------------	-----------	------------------------

Akcesoria

Dostarczane elementy	śruba
	powierzchnia do opisu

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------




Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAB031--S0005A03STGH030MSS

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ B DIN, kątowny; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany

