




Przewód z gniazdem

AD0GB030PLS0005E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [M] < 250 AC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...90

Ochrona IP 68

Dane mechaniczne

Wymiary [mm] 26 x 26 x 60

Materiał TPU

Odlewany materiał obudowy TPU

Materiał nakrętki PA

Uwagi


Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x 7/8", prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: PA




E70166



Przewód z gniazdem

ADOGB030PLS0005E03

Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BU =	brązowy
GN/YE =	niebieski
	zielony / żółty