

E70167




Przewód z gniazdem

ADOAB030PLS0002E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E70168

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 250 AC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...90

Ochrona IP 68

Dane mechaniczne

Wymiary [mm] 43 x 26 x 35

Materiał TPU

Odlewany materiał obudowy TPU

Materiał nakrętki PA

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.



Przewód z gniazdem

ADOAB030PLS0002E03

Połączenie elektryczne


Przewód: 2 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x 7/8", kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: PA



Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BU =	brązowy
GN/YE =	niebieski
	zielony / żółty