


Przewód z wtykiem

ASTGB040PLS0005E04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
--------------------	-----	-----------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Ochrona		IP 67
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	26 x 26 x 55
---------	------	--------------

Materiał		TPU
----------	--	-----

Odlewany materiał obudowy		TPU
---------------------------	--	-----

Materiał nakrętki		PA
-------------------	--	----

Uwagi

Uwagi		Pin 2 jako pomocniczy
-------	--	-----------------------

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x 7/8", prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: PA; Moment dokręcający: 0,5 Nm





Przewód z wtykiem

ASTGB040PLS0005E04

Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały