




Przewód z wtykiem

ASTAB040PLS0005E04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
--------------------	-----	-----------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	PA

Uwagi

Uwagi	Pin 2 jako pomocniczy
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x 7/8", kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: PA; Moment dokręcający: 0,5 Nm





Przewód z wtykiem

ASTAB040PLS0005E04

Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
WH =	niebieski
	biały