


Gniazdo do zarobienia

SDOAL070PLSFKPG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E11043

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
-------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------------	---------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-40...100
----------------------------	-----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Wymiary [mm]	59 x 29 x 38,5
--------------	----------------

Materiał	PBT
----------	-----

Odlewany materiał obudowy	PBT
---------------------------	-----

Materiał nakrętki	PA
-------------------	----

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

E70177




Gniazdo do zarobienia

SDOAL070PLSFKPG

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x Rd24, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: PA; Styki: pozłacane



Podłączenie

