




Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAA042--S0005B05STGH050MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 24 AC/DC
Zabezpieczenie nadnapięciowe	tak; (VDR)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary [mm]	15 x 15 x 46,5
Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

Akcesoria

Dostarczane elementy	śruba
	powierzchnia do opisu

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAA042--S0005B05STGH050MSS

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany

