




Konektor płaskiego przewodu AS-i

FK-Abgriff M12 2polig VA

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 24 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2
Warunki pracy		
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Materiał	PA; nakrętka: stal kwasoodporna; uszczelnienie: FKM	
Odlewany materiał obudowy	PA	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - Gniazdo		

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA

