



Konektor

Cage clamps / 100 pcs.



Dane elektryczne

Maks. prąd obciążenia	[A]	10; (2,5 mm ²)
-----------------------	-----	----------------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...115
-----------------------	------	-----------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	690
Materiał		części przewodzące: stop miedzi ocynowany; PA
Moment dokręcający	[Nm]	0,5

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		100 szt.
--------------------	--	----------

Połączenie elektryczne

0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 9...10 mm