


Konektor płaskiego przewodu AS-i

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E70471

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne


Waga	[g]	16
Materiał	uszczelnienie: NBR; obudowa: PA; O-ring: FKM; śruby: stal nierdzewna (1.4305 / 303); nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303); styki kontaktowe: brąz pozłacane	

Uwagi

Uwagi	Uzczelnienie obwodowe nakrętka blokuje się
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: M12; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303)



E70271



Konektor płaskiego przewodu AS-i

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Podłączenie

	Płaski kabel AS-i kolor żółty
1	ASi +
3	ASi -
	Płaski kabel AS-i czarny
1	+ 24 V DC
3	0 V