




Dolna część modułu AS-i

EMC-ROD

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



1 złącze uziemiające



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67; (w zależności od użytej górnej części: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50295	
	IEC 61000-4-2	
	IEC 61000-6-2	
	IEC 61643-21	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	69,5
Obudowa		Montaż na szynie DIN i płycie montażowej
Wymiary	[mm]	45 x 80 x 20
Materiał		PBT
Akcesoria		
Dostarczane elementy		konektor do połączenia z ziemią
Akcesoria (opcjonalne)		osłona:, do modułów AS-i, AC3000

Dolna część modułu AS-i

EMC-ROD

Uwagi

Uwagi

Das EMV-Unterteil dient dem Schutz der AS-i Leitung und des Oberteils durch Ableitung hoher statischer Aufladungen oder Überspannungen.


Einsetzbar nach dem Blitzschutzkonzept an den Schnittstellen 0B -2 oder höher.

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie



- | | |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | AS-i - |
| 3 | AS-i + |
| 4 | AS-i - |
| 5 | ziemia |