


E70372



Konektor płaskiego przewodu AS-i

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Aplikacja

Wykonanie

AS-i / 24 V

Dane elektryczne

Maks. całkowity prąd obciążenia

[A]

2

Wyjścia

Wykonanie elektryczne

AS-i

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-30...80

Maks. wilgotność względna powietrza

[%]

80; (31 °C; zmniejsza się liniowo do 50 % (40 °C))

Maks. wysokość nad poziomem morza

[m]

2000

Ochrona

IP 67; IP 68; IP 69K

Stopień zabrudzenia

2

Testy / dopuszczenia

EMC

EN 61000-6-2

Dane mechaniczne

Waga

[g]

104

Materiał

części metalowe: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie złącza: FPM; O-ring: EPDM

Moment dokręcający

[Nm]


2,5; (nakrętki zabezpieczające)

E70372



Konektor płaskiego przewodu AS-i

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Akcesoria	
Akcesoria (opcjonalne)	klucz dynamometryczny, E70390
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne - Gniazdo	
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Moment dokręcający: 1,2...1,4 Nm	
	
Podłączenie	
1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.