

# E74800



## Światłowody szklane

Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug



| Warunki pracy             |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia     | [°C] | -40...80 |
| Dane mechaniczne          |      |          |
| Waga                      | [g]  | 570      |
| Długość                   | [mm] | 20000    |
| Minimalny promień zgięcia | [mm] | 77       |
| Układu światłowodu        |      | ⊙        |
| Wymiary rdzenia           | [mm] | 0,05     |
| Średnica żyły             | [mm] | 2 x 0,05 |
| Średnica zewnętrzna       | [mm] | 6        |
| Materiał światłowodu      |      | szkło    |
| Materiał pancerza         |      | PU       |

# E74800



## Światłowody szklane

Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug

| Akcesoria            |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Dostarczane elementy | wtyk: 4 x ST, Okablowany |
| Uwagi                |                          |
| Uwagi                | Szpula                   |
| Sztuk w opakowaniu   | 1 szt.                   |