

Światłowody szklane

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug



Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...80
-----------------------	------	----------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	4279
Długość	[mm]	100000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	77
Układu światłowodu		⊙
Wymiary rdzenia	[mm]	0,05
Średnica żyły	[mm]	2 x 0,05
Średnica zewnętrzna	[mm]	6
Materiał światłowodu		szkło
Materiał pancerza		PU

E74802



Światłowody szklane

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug

Akcesoria

Dostarczane elementy

wtyk: 4 x ST, Okablowany

Uwagi

Uwagi

Szpula

Sztuk w opakowaniu

1 szt.