
E74002

Przewód płaski AS-i

Flat cable 50 meter EPDM ye



Aplikacja		
Konstrukcja		Bezhalogenu
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	3720,5
Uwagi		
Uwagi		50 m Szpula
Sztuk w opakowaniu		50 m
Połączenie elektryczne		

Przewód: 50 m, EPDM, Bezhalogenu, kolor żółty; 2 x 1,5 mm²