


E74003



Przewód płaski AS-i

Flat cable 500 meter EPDM ye



Aplikacja	
Konstrukcja	Bezhalogenu
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...85
Dane mechaniczne	
Waga [g]	38000
Uwagi	
Uwagi	500 m dostarczany na szpuli
Sztuk w opakowaniu	500 m
Połączenie elektryczne	
Przewód: 500 m, EPDM, Bezhalogenu, kolor żółty; 2 x 1,5 mm ²	