


E74005



Przewód płaski AS-i

AS-i Flat cable EPDM ye 100 m



Aplikacja	
Konstrukcja	Bezhalogenu
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...85
Dane mechaniczne	
Waga [g]	7744
Uwagi	
Uwagi	100 m dostarczany na szpuli
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 100 m, EPDM, Bezhalogenu, kolor żółty; 2 x 1,5 mm ²	