


E74010



Przewód płaski AS-i

Flat cable 100 meter EPDM bk



Aplikacja

Konstrukcja

Bezhalogenu

Wykonanie

do zastosowania ze złączami z technologią wypierania izolacji

Aplikacja

zewnętrzne napięcie zasilania 24 V

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

24 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...85

Dane mechaniczne

Waga

[g]

7104

Uwagi

Uwagi

100 m Szpula

Sztuk w opakowaniu

100 m

Połączenie elektryczne

Przewód: 100 m, EPDM, Bezhalogenu, czarny; 2 x 1,5 mm²