


E74012



Przewód płaski AS-i

Flat cable 50 meter EPDM bk



Aplikacja	
Konstrukcja	Bezhalogenu
Aplikacja	zewnętrzne napięcie zasilania 24 V
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	24 DC
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...85
Dane mechaniczne	
Waga [g]	3674
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	50 m
Połączenie elektryczne	
Przewód: 50 m, EPDM, Bezhalogenu, czarny; 2 x 1,5 mm ²	