
E74013

Przewód płaski AS-i

Flat cable 500 meter EPDM bk



Aplikacja		
Konstrukcja		Bezhalogenu
Aplikacja		zewnętrzne napięcie zasilania 24 V
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	24 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	37500
Uwagi		
Uwagi		500 m Szpula
Sztuk w opakowaniu		500 m
Połączenie elektryczne		
Przewód: 500 m, EPDM, Bezhalogenu, czarny; 2 x 1,5 mm²		