
E74110

Przewód płaski AS-i

Flat cable 100 meter PUR bk



Aplikacja		
Konstrukcja		Bezhalogenu
Wykonanie		do zastosowania ze złączami z technologią wypierania izolacji
Aplikacja		zewnętrzne napięcie zasilania 24 V
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	24 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	6465
Uwagi		
Uwagi		100 m Szpula
Sztuk w opakowaniu		100 m
Połączenie elektryczne		
Przewód: 100 m, PUR, Bezhalogenu, czarny; 2 x 1,5 mm²		