


E74114



Przewód płaski AS-i

AS-i Flat cable PUR bk 1000m



Aplikacja

Konstrukcja

Bezhalogenu

Aplikacja

zewnętrzne napięcie zasilania 24 V

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

24 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...85

Dane mechaniczne

Waga

[g]

80000

Uwagi

Uwagi

1000 m dostarczany na szpuli

Sztuk w opakowaniu

1000 m

Połączenie elektryczne

Przewód: 1000 m, PUR, Bezhalogenu, czarny; 2 x 1,5 mm²