




Tag RFID

ID-TAG/D30x20/01

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Temperatura otoczenia (gdy aktywny)	[°C]	-25...85
-------------------------------------	------	----------

Dane elektryczne

Częstotliwość robocza	[MHz]	0,125
Rozmiar pamięci	[bit]	363
Maks. ilość cykli odczytu		nieograniczone
Maks. ilość cykli zapisu		100000

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Temperatura składowania	[°C]	-25...180

Dane mechaniczne

Waga	[g]	23
Wymiary	[mm]	Ø 30 / L = 20
Materiał		PU

Uwagi

Uwagi	180 °C für max. 30 min Kumulierte Temperaturbeständigkeit ca. 100 h über 150 °C
Sztuk w opakowaniu	1 szt.