




Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

**Aplikacja**

Temperatura otoczenia (gdy aktywny)	[°C]
Temperatura szczytowa (gdy nieaktywny)	[°C]

-20...65

180

Dane elektryczne

Częstotliwość robocza	[MHz]
Rozmiar pamięci	[bit]
Maks. ilość cykli odczytu	
Maks. ilość cykli zapisu	

865...870

96

nieograniczone

100000

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]
Temperatura składowania	[°C]

-20...65

-40...180

Dane mechaniczne

Waga	[g]
Wymiary	[mm]
Materiał	

18,5

32 x 8 x 40

PA 6.6 czarny

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	
--------------------	--

1 szt.

E80354



Tag RFID

ID-TAG/R40X10/04

Inne dane

odczyt odległości (m)

DTE80x	0,7
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-