


# E80379



## Tag RFID

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit



### Dane elektryczne

|                                      |        |                |
|--------------------------------------|--------|----------------|
| Częstotliwość robocza                | [MHz]  | 13,56          |
| Rozmiar pamięci                      | [bit]  | 896            |
| Typ pamięci                          |        | EEPROM         |
| Typu chip                            |        | ICODE SLIX     |
| Liczba bloków                        |        | 28             |
| Rozmiar bloku                        | [Byte] | 4              |
| Unikalny numer identyfikacyjny (UID) | [Byte] | 8              |
| Standard RFID                        |        | ISO 15693      |
| Maks. ilość cykli odczytu            |        | nieograniczone |
| Maks. ilość cykli zapisu             |        | 100000         |

### Testy / dopuszczenia

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| Zgodność |  | ISO 15693 |
|----------|--|-----------|

### Dane mechaniczne

|             |      |                                                          |
|-------------|------|----------------------------------------------------------|
| Waga        | [g]  | 939,8                                                    |
| Typ montażu |      | instalacja na materiałach niemetalowych; (Samoprzylepna) |
| Wymiary     | [mm] | 50 x 80 x 0,1                                            |
| Materiał    |      | PP; przylepiec: HL2                                      |

### Uwagi

|                    |  |          |
|--------------------|--|----------|
| Sztuk w opakowaniu |  | 500 szt. |
|--------------------|--|----------|



## Tag RFID

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit

### Inne dane

#### Zasięg odczytu przy montażu na podłożu niemetalicznym (mm)

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| ANT410 / DTI410                            | 22  |
| ANT411 / DTI411                            | 35  |
| ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 20  |
| ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 65  |
| ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 50  |
| ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 85  |
| ANT513 / DTI513 / DTC510                   | 120 |
| ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516          | 50  |
| ANT600 / DTI600                            | 250 |