


E80391



Adaptory antenowe RFID do zwiększenia zasięgu

ANT-AMP/136x76/KQ



Dane elektryczne

Częstotliwość robocza [MHz] 13,56

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -20...60

Temperatura składowania [°C] -20...60

Dane mechaniczne

Waga [g] 110

Materiał PVC

Moment dokręcający [Nm] 0,5

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Inne dane

Tag E80371 (30 mm)

Antena	Zasięg bez powierzchni metalowej			
ANT515 / ANT516 + E80391	40 mm			

Tag E80384 (50 mm)

Antena	Zasięg bez powierzchni metalowej			
ANT515 / ANT516 + E80391	70 mm			

E80391



Adaptery antenowe RFID do zwiększenia zasięgu

ANT-AMP/136x76/KQ

Tag E80320 (Karta ISO)

Antena	Zasięg bez powierzchni metalowej			
ANT515 / ANT516 + E80391	80 mm			