

E89103



Wyświetlacz cyfrowy

DISPLAY/DX340/24VAC

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E89106

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

No scale drawing available



Aplikacja	
Aplikacja	uniwersalny kontroler i wyświetlacz dla wszystkich fizycznych jednostek które mogą być ustalone na podstawie sekwencji impulsów
Dane elektryczne	
Częstotliwość AC	[Hz] 47...63
Napięcie zasilania	[V] 24 AC
Pobór prądu	[mA] 200
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia	[°C] 0...45
Ochrona	IP 44; (od czoła)
Dane mechaniczne	
Typ montażu	wycięcie panelu: 91 x 43 mm
Wyświetlacze / elementy robocze	
Wyświetlacz	7-segmentowy wyświetlacz LED, kolor czerwony 6-cyfrowy 15 mm
Połączenie elektryczne	
Podłączenie	