

E89121



Wyświetlacz cyfrowy

DISPLAY/DY340/ANALOG OUT

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: DX2002

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

No scale drawing available



Aplikacja		
Aplikacja		uniwersalny kontroler i wyświetlacz dla wszystkich fizycznych jednostek które mogą być ustalone na podstawie sekwencji impulsów
Dane elektryczne		
Częstotliwość AC	[Hz]	47...63
Napięcie zasilania	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Pobór prądu	[mA]	200
Wyjścia		
Analogowe wyjście prądowe	[mA]	4...20
Analogowe wyjście napięciowe	[V]	0...10
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...45
Ochrona	IP 44; (od czoła)	
Dane mechaniczne		
Typ montażu	wycięcie panelu: 91 x 43 mm	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz		7-segmentowy wyświetlacz LED, kolor czerwony 6-cyfrowy 15 mm
		4 x LED, kolor czerwony

E89121



Wyświetlacz cyfrowy

DISPLAY/DY340/ANALOG OUT

Połączenie elektryczne

Podłączenie