

E89123



Wyświetlacz cyfrowy

DISPLAY/DY340

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: DX2003

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

No scale drawing available



Aplikacja		
Aplikacja		uniwersalny kontroler i wyświetlacz dla wszystkich fizycznych jednostek które mogą być ustalone na podstawie sekwencji impulsów
Dane elektryczne		
Częstotliwość AC	[Hz]	47...63
Napięcie zasilania	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Pobór prądu	[mA]	200
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...45
Ochrona		IP 44; (od czoła)
Dane mechaniczne		
Typ montażu		wycięcie panelu: 91 x 43 mm
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz		7-segmentowy wyświetlacz LED, kolor czerwony 6-cyfrowy 15 mm
		4 x LED, kolor czerwony
Połączenie elektryczne		
Podłączenie		