


## Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H055MSS0005H07



## Aplikacja

Konstrukcja

bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączone;  
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Bezsilikonowy

tak

## Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)

Klasa ochrony

II

Maks. prąd obciążenia na  
moduł / slot

[A]

4

Maks. całkowity prąd  
obciążenia

[A]

12

## Wyjścia

Wykonanie elektryczne

PNP

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...80

Temperatura w czasie pracy

[°C]

-5...60


Ochrona

IP 67; IP 68



## Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H055MSS0005H07


| Testy / dopuszczenia                                                                                          |                                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Dopuszczenie UL                                                                                               | Typ obudowy                                          | Type 1                   |
| Dane mechaniczne                                                                                              |                                                      |                          |
| Waga                                                                                                          | [g]                                                  | 540                      |
| Wymiary                                                                                                       | [mm]                                                 | 22 x 54 x 82             |
| Materiał                                                                                                      |                                                      | PA                       |
| Odlewany materiał obudowy                                                                                     |                                                      | PA                       |
| Liczba portów rozdzielacza                                                                                    |                                                      | 4                        |
| Typ złącza                                                                                                    |                                                      | M12                      |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi                                                                   |                                                      | tak                      |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi                                                                   | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla |
|                                                                                                               | Cykle zginania                                       | > 2 Mio.                 |
| Wyświetlacze / elementy robocze                                                                               |                                                      |                          |
| Wyświetlacz                                                                                                   | Stan wyjścia                                         | 4 x LED, kolor żółty     |
|                                                                                                               | działanie                                            | 1 x LED, kolor zielony   |
| Akcesoria                                                                                                     |                                                      |                          |
| Dostarczane elementy                                                                                          | Zaślepki: 2                                          |                          |
|                                                                                                               | oznaczniki: 4                                        |                          |
| Uwagi                                                                                                         |                                                      |                          |
| Sztuk w opakowaniu                                                                                            | 1 szt.                                               |                          |
| Połączenie elektryczne                                                                                        |                                                      |                          |
| Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm ) |                                                      |                          |
| Połączenie elektryczne - otwór                                                                                |                                                      |                          |
| Konektor: 4 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm     |                                                      |                          |
| <div></div>                |                                                      |                          |



## Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H055MSS0005H07

### Podłączenie



|         |                 |
|---------|-----------------|
|         | Kolory żył :    |
| BN =    | brązowy         |
| BU =    | niebieski       |
| GN =    | kolor zielony   |
| GN/YE = | zielony / żółty |
| GY =    | szary           |
| WH =    | biały           |
| YE =    | kolor żółty     |