


## Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H05HMSS0015H19



| Aplikacja                             |     |                                                                                          |
|---------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                           |     | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
| Bezsilikonowy                         |     | tak                                                                                      |
| Dane elektryczne                      |     |                                                                                          |
| Napięcie zasilania                    | [V] | 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)                                             |
| Klasa ochrony                         |     | II                                                                                       |
| Maks. prąd obciążenia na moduł / slot | [A] | 4                                                                                        |
| Maks. całkowity prąd obciążenia       | [A] | 12                                                                                       |
| Wyjścia                               |     |                                                                                          |
| Wykonanie elektryczne                 |     | PNP                                                                                      |



## Rozdzielacze sygnałów


ZDO8H05HMSS0015H19

| Warunki pracy                                                                                                                             |                                                      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Temperatura otoczenia                                                                                                                     | [°C]                                                 | -25...80                 |
| Temperatura w czasie pracy                                                                                                                | [°C]                                                 | -5...60                  |
| Ochrona                                                                                                                                   |                                                      | IP 67; IP 68             |
| Dane mechaniczne                                                                                                                          |                                                      |                          |
| Waga                                                                                                                                      | [g]                                                  | 2261                     |
| Wymiary                                                                                                                                   | [mm]                                                 | 22 x 54 x 127            |
| Materiał                                                                                                                                  |                                                      | PA                       |
| Odlewany materiał obudowy                                                                                                                 |                                                      | PA                       |
| Liczba portów rozdzielacza                                                                                                                |                                                      | 8                        |
| Typ złącza                                                                                                                                |                                                      | M12                      |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi                                                                                               |                                                      | tak                      |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi                                                                                               | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla |
|                                                                                                                                           | Cykle zginania                                       | > 2 Mio.                 |
| Wyświetlacze / elementy robocze                                                                                                           |                                                      |                          |
| Wyświetlacz                                                                                                                               | Stan wyjścia                                         | 16 x LED, kolor żółty    |
|                                                                                                                                           | działanie                                            | 1 x LED, kolor zielony   |
| Akcesoria                                                                                                                                 |                                                      |                          |
| Dostarczane elementy                                                                                                                      | Zaślepki: 2                                          |                          |
|                                                                                                                                           | oznaczniki: 8                                        |                          |
| Uwagi                                                                                                                                     |                                                      |                          |
| Sztuk w opakowaniu                                                                                                                        |                                                      | 1 szt.                   |
| Połączenie elektryczne                                                                                                                    |                                                      |                          |
| Przewód: 15 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm <sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm ) |                                                      |                          |
| Połączenie elektryczne - gniazdo                                                                                                          |                                                      |                          |
| Konektor: 8 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm                                 |                                                      |                          |
|                                                                                                                                           |                                                      |                          |

## Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H05HMSS0015H19

## Podłączenie



|      |                |
|------|----------------|
|      | Kolory żył :   |
| BK = | czarny         |
| BN = | brązowy        |
| BU = | niebieski      |
| GN = | kolor zielony  |
| GY = | szary          |
| PK = | różowy         |
| RD = | kolor czerwony |
| VT = | fiolet         |
| WH = | biały          |
| YE = | kolor żółty    |

# EBC042

## Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H05HMSS0015H19

