




Rozdzielacze typu Y

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS



Aplikacja		
Konstrukcja	bezsilikonowy; styki pozłacane	
Bezsilikonowy	tak	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	3
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Uwaga dot. temperatury otoczenia		cULus: ...65 °C
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia		
Dopuszczenie UL	Zasilanie	Class 2
	Numer UL	E191684
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	28,7
Materiał		obudowa: PA szary; Bezhalogenu; uszczelnienie: EPDM
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Rozdzielacze typu Y

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

Połączenie elektryczne

, PUR; trudnopalny (IEC 60332-2, UL: FT2)


Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm;
Proszę wziąć pod uwagę maksymalną wartość dla łączonych części!



Połączenie elektryczne

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M8; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm

