


EC0452



Przewód łączeniowy

BasicCable/Display inboard



Aplikacja

Wykonanie	Okablowany, do BasicController i BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x
Aplikacja	Zasilanie; sieć CAN

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
-----------------------	------	----------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	23,2
------	-----	------


Uwagi

Uwagi	Rezystory terminujące sieci CAN (120 ohm) są zintegrowane w standardowych obudowach timer contact i M12
	używać gdy została zastosowana pokrywa EC0402
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,1 m; 5 x 0,34 mm²

Podłączenie



	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GY =	szary
WH =	biały

Konektor: 1 x M12